

Plugue FBS-SUB-9-GS-2X4POL-B

Cód. do item: 532220

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	CC Link
Peso do produto	60 g
Interface Fieldbus	2x 4 terminais com mola
Observação da interface Fieldbus	Passado BUS In - BUS Out
Diâmetro permitido do cabo	5 mm...10 mm
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	95% sem condensação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Material da porca de aperto	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material vedações	NBR