


Filtro fino LFMB-3/8-D-MIDI-DA

Cód. do item: 532821

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	D
Tamanho	Midi
Estrutura	Filtro de fibra
Grau de filtragem	1 µm
Dreno	manual giratório
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar	1420 l/min
Vazão normal mín. para classe de pureza do ar	500 l/min
Grau de ação do filtro	99,99 %
Quantidade máx. de condensado	43 cm ³
Copo de proteção	Cubeta de proteção metálica
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	1,5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Teor de óleo residual	0,5 mg/m ³
Indicador de pressão diferencial	Indicador óptico
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Material corpo	Zinco fundido
Material do filtro	Fibra de borossilicato

Característica	Valor
Material do copo	PC
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Peso do produto	834 g