

Elemento filtrante para microfiltro MS6-LFM-A

Cód. do item: 532909

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamanho | 6 |
| Conforme a norma | ISO 12500-1 ISO 12500-3 |
| Série | MS |
| Grau de filtragem | 0.01 µm |
| Vazão normal máx. para classe de limpeza do ar | 900 l/min |
| Vazão normal mín. para classe de pureza do ar | 135 l/min |
| Meio de operação | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6::-4] Gases inertes |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Qualidade do ar na saída | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [3::-2] |
| Grau de separação da fração (0,1 - 0,5 µm) | 99.995 % |
| MPPS | 0.05 µm |
| Grau de separação MPPS | 99.95 % |
| Teor de óleo residual | 0.01 mg/m ³ |