

Cobertura de proteção VMPA-KMS-H

Cód. do item: 533198

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	DIN 41652
Frequência de conexão	50
Peso do produto	71 g
Conexão elétrica	Conector macho / soquete
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	25
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	3x parafuso M3
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Contatos de aperto
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Tensão nominal CA	3 V
Resistência à tensão de choque	1 kV
Diâmetro do cabo	6 mm...12 mm
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-25 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	PA
Cor corpo	cinza
Material da porca de aperto	PA
Material vedações	CR NBR
Material dos pinos de contato	Liga de cobre dourado