

Tampa de inspeção AK-SUB-9/15-B

Cód. do item: 533334

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	20 g
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material vedações	NBR
Material da tampa	PA
Umidade relativa do ar	sem condensação