

Módulo eletrônico VMPA1-FB-EMS-8

Cód. do item: 533360

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diagnóstico	Subtensão das válvulas
Quantidade máx. de posições da válvula	4
Número máximo de bobinas de válvula	8
Consumo intrínseco de corrente mediante tensão de carga	3 mA
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional	8 mA
Corrente nominal por bobina eletromagnética	58 mA a 24 ms
Corrente nominal na redução de corrente	9 mA conforme 24 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material corpo	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS