

Tubo espiral PUN-10X1,5-SG-2,4-BL-1/4

Cód. do item: 533463

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	2.4 m
Diâmetro externo	9.5 mm
Tamanho do bloco	0.889 m
Raio de curvatura relevante para a vazão	50 mm
Diâmetro interno	6.4 mm
Diâmetro da bobina	42 mm
Número de voltas	21
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...15 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	180 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca macho G1/4
Cor	azul
Dureza Shore	A 87 +/-3
Material da rosca de conexão	Latão Niquelado
Material de proteção contra flambagem	POM
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)