

Tubo espiral PUN-12X2-SG-6-BL-3/8

Cód. do item: 533467

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento de trabalho	6 m
Diâmetro externo	11.7 mm
Tamanho do bloco	1.312 m
Raio de curvatura relevante para a vazão	65 mm
Diâmetro interno	7.9 mm
Diâmetro da bobina	51 mm
Número de voltas	53
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.95 bar...13 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...60 °C
Peso do produto	560 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca macho G3/8
Cor	azul
Dureza Shore	A 87 +/-3
Material da rosca de conexão	Latão Niquelado
Material de proteção contra flambagem	POM
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)