

Bujão B-1/4-50

Cód. do item: 534214

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	50
Norma correspondente	DIN 908
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 10 %
Peso do produto	15 g
Tipo de fixação	Sextavado interno SW6
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	Aço galvanizado
Material da junta tórica	PA TPE-U(PUR)