

Bujão B-3/8-20

Cód. do item: 534215

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	20
Norma correspondente	DIN 908
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	12.5 Nm
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Peso do produto	23 g
Tipo de fixação	Sextavado SW8
Conexão pneumática 1	Rosca macho G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do bujão	Aço galvanizado
Material da junta tórica	PA TPE-U(PUR)