

Placa de conexão CDSV5.0-AS-1/8

Cód. do item: 534434

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Nível de ruído	75 dB(A)
Grau de proteção	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	690 g
Conexão elétrica	Cabo
Tipo de fixação	com orifício de passagem Com rosca fêmea
Conexão do orifício de escape	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão do ar de comando 12	M5
Conexão do ar de comando 14	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS