

# Acessório de fim de curso DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Cód. do item: 534475

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro permitido do cabo	7 mm...13 mm
Conforme a norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Formato	Redondo
Posição de instalação	Indiferente
Proteção contra curto-circuito	Cíclico
Função do elemento de conexão	Contato N/A
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Princípio de medição	Indutivo
Indicador de posição de comutação	sim
Amplitude de tensão de funcionamento CC	10 V...30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional	0 mA...100 mA
Tensão de isolamento	50 V
Corrente de saída máx.	100 mA
Saída de comutação	PNP
Resistência à tensão de choque	0.5 kV
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Conexão elétrica	Terminal aparafusado
Cabo de conexão	M20x1,5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material proteção do corpo	PC
Material da base do corpo	ABS+PC
Material console	ABS+PC