


# Plugue FBS-RJ45-8-GS

Cód. do item: 534494

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	33 mm
Altura	41 mm
Comprimento	20 mm
Peso do produto	15 g
Especificação do cabo de Ethernet	Tipo: CAT.5 Diâmetro do fio individual 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 fios finos
Proteção contra contato direto e indireto	PELV
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...5.4 mm
Grau de proteção	IP65 IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90% sem condensação
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço
Material vedações	NBR