

Filtro MS12-LF

Cód. do item: 535023

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Filtro sinterizado com separador centrífugo
Pressão operacional	0.8 bar...20 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio