

Filtro regulador MS12N-LFR

Cód. do item: 535025

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Segurança de ativação	Manopla com retentor Manopla com trava integrada pode ser fechada com acessórios
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Filtro regulador com manômetro
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Máx. histerese de pressão	0.4 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio