

Módulo de derivação MS12N-FRM

Cód. do item: 535040

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Vazão nominal normal no sentido do fluxo principal 1 ->2	25000 l/min...42000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Conexão pneumática 4	1 NPT
Material corpo	Alumínio em fundição injetada