

# Lubrificador MS12N-LOE

Cód. do item: 535044

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	400 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio