

Lubrificador MS4N-LOE-1/4-U

Cód. do item: 535798

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de óleo	36 cm ³
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Pressão operacional	1 bar...12 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	40 l/min
Vazão nominal padrão	2200 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	354 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Alumínio em fundição injetada Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PA