

# Módulo de união MS12-MV

Cód. do item: 537134

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	500 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material da placa	Alumínio em fundição injetada
Material dos parafusos	Aço