

# Placa-SET MS12-AQV

Cód. do item: 537141

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Tamanho                              | 12  |
| Série                                | MS  |
| Posição de instalação                | Indiferente                                     |
| Meio de operação                     | Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão             |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura de armazenamento         | -10 °C...60 °C                                  |
| Temperatura do meio                  | -10 °C...60 °C                                  |
| Peso do produto                      | 1300 g  |
| Conexão pneumática 1                 | 1 1/2 NPT                                       |
| Conexão pneumática 2                 | 1 1/2 NPT                                       |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                               |
| Material da placa de conexão         | Alumínio em fundição injetada                   |
| Material vedações                    | NBR   |