


Microfiltro MS12-LFM-G-AUV

Cód. do item: 537154

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	12
Estrutura	Filtro de fibra
Grau de filtração	0.01 µm
Dreno	totalmente automático manual sem trava
Pressão operacional	2 bar...12 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Grau de ação do filtro	99,9999 %
Quantidade máx. de condensado	400 cm ³
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	6 °C...60 °C
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material da tampa	PA
Material do filtro	Fibra de borossilicato
Material do copo	Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PC
Material vedações	NBR
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Peso do produto	7000 g