

Filtro de carvão ativado MS12-LFX-G-U

Cód. do item: 537155

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	manual giratório
Estrutura	Filtro de fibra
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura do meio	5 °C...30 °C
Teor de óleo residual	0.003 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	7000 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Material da tampa	PA
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do filtro	Carvão ativo Fibra
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio
Material da janela de inspeção	PC