

Lubrificador MS12-LOE-G-U

Cód. do item: 537156

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de óleo	1500 cm ³
Copo de proteção	Integrado como caixa metálica
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	400 l/min
Vazão nominal padrão	20000 l/min...22000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	6500 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com cantoneira de fixação
Conexão pneumática 1	Interno
Conexão pneumática 2	Interno
Material da tampa	PA
Material vedações	NBR
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	Liga de alumínio