


Fixação por flange FNC-12

Cód. do item: 537245

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Conforme a norma	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	79 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado