


# Filtro regulador LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H

Cód. do item: 537646

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Largura	44 mm
Série	DB
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	5 µm
Dreno	semiautomático
Estrutura	Controlador de filtro sem manômetro
Função reguladora	Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Indicador óptico por pressão	G1/8 preparado
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Faixa de regulagem de pressão	0.5 bar...7 bar
Máx. histerese de pressão	0.5 bar
Vazão nominal padrão	1000 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com orifício de passagem com cantoneira de fixação
Conexão manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material vedações	NBR
Material manopla	POM
Material do filtro	PE
Material corpo	Reforçado com PA
Material do copo	PC