


Unidade de tratamento de ar FRC-1/4-DB-7-5M-MINI-H

Cód. do item: 537660

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Largura	88 mm
Série	DB
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Dreno	semiautomático
Estrutura	Lubrificador e regulador do filtro
Grau de filtragem	5 µm
Função reguladora	Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Faixa de regulação de pressão	0.5 bar...7 bar
Máx. histerese de pressão	0.5 bar
Vazão nominal padrão	550 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] Gases inertes
Óleos liberados	Óleo especial Festo em recipiente de 1 l Código de pedido: 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 Intervalo de viscosidade 32mm ² /s a 40°C Faixa de viscosidade 32 mm ² /s (cSt) a 40 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	300 g

Característica	Valor
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com orifício de passagem com cantoneira de fixação
Conexão manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Material vedações	NBR
Material manopla	POM
Material do filtro	PE
Material corpo	Reforçado com PA
Material do copo	PC