

# Flange oscilante SNCL-16

Cód. do item: 537791

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Conforme a norma	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	21 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço Galvanizado