

# Flange oscilante SNCL-12-R3

Cód. do item: 537794

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor   |
|--------------------------------------|---|
| Tamanho                              | 12  |
| Conforme a norma                     | ISO 21287                                     |
| Variantes                            | Alto grau de proteção contra corrosão         |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão               |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                                |
| Temperatura ambiente                 | -40 °C...90 °C                                |
| Peso do produto                      | 20 g  |
| Indicação sobre os materiais         | Conformidade RoHS                             |
| Material de fixação                  | Liga de alumínio<br>Com revestimento protetor |
| Material do mancal                   | Plástico                                      |
| Material dos parafusos               | aço inoxidável de alta liga                   |