

Flange oscilante SNCL-16-R3

Cód. do item: 537795

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Conforme a norma	ISO 21287
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	21 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Liga de alumínio Com revestimento protetor
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga