

Flange oscilante SNCL-25-R3

Cód. do item: 537797

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Tamanho | 25 |
| Conforme a norma | ISO 21287 |
| Variantes | Alto grau de proteção contra corrosão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - alta resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -40 °C...90 °C |
| Peso do produto | 41 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material de fixação | Liga de alumínio Com revestimento protetor |
| Material do mancal | Plástico |
| Material dos parafusos | aço inoxidável de alta liga |