


Fixação SMBZ-8-32/100

Cód. do item: 537806

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Formato	Para tirante
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø32 - Ø100
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...120 °C
Torque de aperto	0.5 Nm
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	por aperto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga