

Módulo eletrônico VMPA2-MPM-EMM-2

Cód. do item: 537985

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máx. de posições da válvula	2
Número máximo de bobinas de válvula	2
Corrente nominal por bobina eletromagnética	100 mA a 30 ms
Corrente nominal na redução de corrente	20 mA após 30 ms
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	20 g
Material corpo	POM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS