


# Cabo de conexão NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Cód. do item: 538224

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40 UNC-2B
Peso do produto	1270 g
Conexão elétrica 1	Soquete Sub-D, 25 pinos
Conexão elétrica 2	extremidade aberta, 15 fios
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Comprimento do cabo	10 m
Propriedade de cabo	Padrão
Raio de curvatura de cabo mín.	90 mm
Diâmetro do cabo	9 mm
Estrutura do cabo	15 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65 IP67 no estado montado
Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo	-5 °C...50 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material da capa do cabo	PVC
Material corpo	PBT
Material da porca de aperto	PA
Material vedações	TPE-O