

Silenciador UOM-3/8

Cód. do item: 538433

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Sem vedação
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Silenciador aberto
Pressão operacional do gerador de vácuo	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Tipo de fixação	Parafusável
Peso do produto	22.7 g
Conexão pneumática	G3/8
Material do inserido do amortecedor	Espuma de PU
Material do munhão aparafusado	POM
Material corpo	POM
Material tubo interno	Liga de alumínio