

Dreno PWEA-AC-3D

Cód. do item: 538681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Dreno	totalmente automático
Estrutura	externo, elétrico, totalmente automático
Variável de medição	Nível
Função de válvula	3/2 vias fechada monoestável
Elementos de painel de comando	Teclado sensível ao toque com botão de teste
LED indicador de status operacional	LED
Indicador do status de comutação	LED
Pressão operacional	0.8 bar...16 bar
Saída de alarme	com contato
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Potência nominal do dreno	2 W
Certificação	C-Tick
Marca KC	KC-EMV
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Temperatura do meio	1 °C...60 °C
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Classe de proteção	III
Temperatura ambiente	1 °C...60 °C
Peso do produto	700 g
Conexão elétrica	Terminal aparafusado

Característica	Valor
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de separação de condensado	PK-8
Conexão pneumática	G1/2
Material do recipiente de condensado	Liga de alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Plástico