


# Compensador de momento FKC-18

Cód. do item: 538714

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	18
Desvio +/-	2.5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carga máxima admissível por um curto período na direção da força +/-	3000 N
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	1400 N
Peso do produto	96.8 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da junta articulada	Reforçado com PA
Material do pino com esfera	aço de alta liga
Material da placa	Liga de alumínio