


Compensador de momento FKC-25

Cód. do item: 538715

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Desvio +/-	2.5 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Carga máxima admissível por um curto período na direção da força +/-	3000 N
Carga máxima admissível em longo prazo na direção de força +/-	1400 N
Peso do produto	119 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da junta articulada	Reforçado com PA
Material do pino com esfera	aço de alta liga
Material da placa	Liga de alumínio