

Kit de montagem SMBR-8-8/100-S6

Cód. do item: 538937

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	8
Formato	Para ranhura em T
Posição de instalação	Indiferente
para diâmetro do êmbolo	Ø8 - Ø100
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 5% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-20 °C...120 °C
Peso do produto	20 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio anodizado aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	aço inoxidável de alta liga