

Conector NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Cód. do item: 538999

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conexão elétrica	5 pinos Conector macho reto/terminal aparafusado
Intensidade de corrente	3 A
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	0.75 mm ²
Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Cor corpo	preto