


Filtro silenciador LFU-3/8

Cód. do item: 539133

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	G3/8
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	1 µm
Dreno	manual giratório
Pressão operacional	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Vazão do escape	4700 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Redução do ruído	Redução de 40 dB
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	190 g
Conexão pneumática	G3/8
Material corpo	PP