

# Filtro regulador LFR-1/4-DB-7-MINI-H

Cód. do item: 539686

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Largura	44 mm
Série	DB
Segurança de ativação	Manopla com retentor
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Grau de filtragem	40 µm
Dreno	semiautomático
Estrutura	Filtro regulador com manômetro
Função reguladora	Com escape secundário Com comportamento de corrente reversa
Indicador óptico por pressão	com manômetro
Pressão operacional	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Faixa de regulagem de pressão	0.5 bar...7 bar
Máx. histerese de pressão	0.5 bar
Vazão nominal padrão	1200 l/min
Meio de operação	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [-:9-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-5 °C...50 °C
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	200 g
Tipo de fixação	alternativo: Válvulas reguladoras de fluxo inline com orifício de passagem com cantoneira de fixação
Conexão manômetro	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material vedações	NBR
Material manopla	POM
Material do filtro	PE
Material corpo	Reforçado com PA
Material do copo	PC