

Conector MSSD-C-M16

Cód. do item: 539709

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	50
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	38 g
Conexão elétrica	3 pinos Soquete angular Formato A conforme DIN EN 175301-803 formato quadrado
Cabo de conexão	M16
Diâmetro permitido do cabo	6 mm...8 mm
Seção transversal	1.5 mm ²
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Material vedações	HNBR