

Conector MSSD-E-M12

Cód. do item: 539711

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	50
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica 1	Soquete angular, formato quadrado, 3 pinos, formato C
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...300 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	6 A
Cabo de conexão	M12
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal	0.75 mm ²
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 °C...115 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Reforçado com PA
Cor corpo	preto
Material vedações	HNBR