

# Conector MSSD-EB-M12

Cód. do item: 539712

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	50
Tipo de fixação	na válvula solenoide com parafuso central M2,5
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	11 g
Conexão elétrica	3 pinos Soquete angular Forma C conforme DIN EN 175301-803 formato quadrado
Cabo de conexão	M12
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal	1.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...125 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material corpo	Reforçado com PA
Material vedações	HNBR