

Conector MSSD-V-M16

Cód. do item: 539713

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|----------------------------|---|
| Frequência de conexão | 50 |
| Tipo de fixação | Em válvula solenoide com parafuso central M3 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Peso do produto | 35 g |
| Conexão elétrica | 3 pinos Soquete angular Formato B conforme DIN EN 175301-803 formato quadrado |
| Cabo de conexão | M16 |
| Diâmetro permitido do cabo | 6 mm...8 mm |
| Seção transversal | 0.75 mm ² |
| Grau de proteção | IP65 conforme IEC 60529 |
| Temperatura ambiente | -20 °C...115 °C |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Material corpo | Reforçado com PA |
| Material vedações | HNBR |