


# Fixação oscilante SBN-40

Cód. do item: 539925

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de instalação	Indiferente
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso do produto	593 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material anel de fixação	Liga de alumínio anodizado
Material de fixação	Aço galvanizado
Material do pino	Aço galvanizado
Material do mancal	Bronze
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do esquadro	Aço