


# Adaptador Fieldbus FBA-CO-SUB-9-M12

Cód. do item: 540324

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CANopen DeviceNet
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	6
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	2 parafusos 4-40 UNC-2A
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de construção	Redondo
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 2, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	M12x1 codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Comprimento do cabo	0.1 m
Diâmetro do cabo	6.3 mm
Estrutura do cabo	4 x 0,34 mm <sup>2</sup> blindado
Seção transversal de condutor	0.34 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP67
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)