

Cabo de conexão KVI-CP-3-WS-WD-8

Cód. do item: 540331

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Funções adicionais | Contato 3 do soquete 1 mm antecipado |
| Identificação do cabo | com acessórios |
| Frequência de conexão | 500 |
| Peso do produto | 399.4 g |
| Conexão elétrica 1, função | Lado dos dispositivos de campo |
| Conexão elétrica 1, tipo de construção | redondo |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão | Soquete |
| Conexão elétrica 1, saída do cabo | angular |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão | M9x0,5 |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 5 |
| Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados | 5 |
| Conexão elétrica 1, tipo de fixação | Trava de parafuso |
| Conexão elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Conexão elétrica 2, tipo de construção | Redondo |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão | Conector macho |
| Conexão elétrica 2, saída do cabo | angular |
| Conexão elétrica 2, técnica de conexão | M9x0,5 |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios | 5 |
| Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados | 5 |
| Conexão elétrica 2, tipo de fixação | Trava de parafuso |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 0 V...30 V |
| Intensidade de corrente a 40 °C | 1.6 A |
| Observação sobre a intensidade de corrente a 40 °C | 2,3 A para 0,34 mm ² 3,6 A para 0,49 mm ² |
| Resistência à tensão de choque | 1.5 kV |
| Comprimento do cabo | 8 m |
| Propriedade de cabo | Adequado para corrente de energia |
| Condições de teste cabo | Condições de teste sob consulta |
| Raio de curvatura, instalação móvel dos cabos | 75 mm |
| Diâmetro do cabo | 5.5 mm |
| Estrutura do cabo | 2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ² blindado |

| Característica | Valor |
|---|--|
| Seção transversal de condutor | 0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ² |
| Grau de proteção | IP65 IP67 |
| Observação sobre o grau de proteção | No estado montado |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Temperatura ambiente com instalação móvel de cabo | -5 °C...80 °C |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | em conformidade diretiva UE-RoHS |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Grau de poluição | 1 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão |
| Material da capa do cabo | TPE-U(PUR) |
| Cor da capa do cabo | Cinza claro |
| Material corpo | PA PBT TPE-U(PUR) |
| Cor corpo | preto |
| Material da trava de parafuso | Latão niquelado |
| Material dos pinos de contato | Bronze dourado Latão dourado |
| Material do isolamento | TPE-U(PUR) |