

Acionamento da válvula esfera VZPR-BPD-22-R38

Cód. do item: 540511

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de esfera de 2 vias Atuador semirrotativo
Tipo de acionamento	elétrico Pneumático
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	CNOMO Com rosca fêmea
Conexão de montagem	Rp3/8
Indicador de posição de comutação	Sentido do botão = sentido do fluxo
Diâmetro nominal DN	15
Pressão operacional do atuador	1 bar...8.4 bar
Pressão nominal válvula PN	40
Temperatura do meio	-20 °C...150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	1300 g
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão