


# Acionamento da válvula esfera VZPR-BPD-22-R114

Cód. do item: 540515

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                       | Valor  |
|--------------------------------------|--|
| Estrutura                            | Válvula de esfera de 2 vias<br>Atuador semirrotativo |
| Tipo de acionamento                  | elétrico<br>Pneumático                               |
| Posição de instalação                | Indiferente  |
| Tipo de fixação                      | CNOMO<br>Com rosca fêmea                             |
| Conexão de montagem                  | Rp1 1/4  |
| Indicador de posição de comutação    | Sentido do botão = sentido do fluxo                  |
| Diâmetro nominal DN                  | 32   |
| Pressão operacional do atuador       | 1 bar...8.4 bar                                      |
| Pressão nominal válvula PN           | 40   |
| Temperatura do meio                  | -20 °C...150 °C                                      |
| Temperatura ambiente                 | -20 °C...80 °C                                       |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-Zona III                                   |
| Peso do produto                      | 3200 g   |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 - baixa resistência à corrosão                     |